

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3312.815 Çelik sac kapı

Durum: 28.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3312.815 - elik sac kapı Blue e+ IT duvara monte klima için

Duvara monte klima montajı için. Kapıdaki boşluk; duvara monte klimanın kapının ortasına konumlanacağı şekilde düzenlenmiştir.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3312.815
Ürün açıklaması	Duvara monte klima montajı için. Kapıdaki boşluk
Malzeme	elik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	elik sac kapı, arka 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu Sabitleme malzemeleri dahil (kilitleme paralı ama menteşesiz)
Model no. için uygun	3312.810 / 3412.810 3186.x3x / 3486.x3x 3187.x3x / 3487.x3x 3188.x4x / 3488.x4x 3189.x4x / 3489.x4x
Ölüler	Genişlik: 600 mm Yükseklik: 2.000 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT VX
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	13 kg
Brüt ağırlık	15 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC000744

# Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27182405

---

Ürün açıklaması

SK IT çelik sac kapı, VX IT için, Klima 3312.810/3412.810 için  
montaj kesitli, GY: 600x2000 mm, RAL 7035