

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3314.025 Aktif modül

Durum: 03.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3314.025 - Aktif modül LCP Rear Door CW için

Pasif modül aracılığıyla hava akışını destekleyen aktif modül. Servis kapısına basitçe takılarak kolay sonradan montaj. Oda hava sıcaklığı veya isteğe bağlı olarak diferansiyel basınç ile kontrol edilir. Entegre I/O kartı, sensörler, DC fan ve gerekli arayüzler ve protokoller.



Özellikleri

Model numarası	SK 3314.025
Dizayn	Oda soğutması CW
Fayda	Soğutma kapasitesini artırmak için ısı eşanjörü boyunca artırılmış hava akışı
Uygulamalar	LCP arka kapı CW portföyünün pasif ve aktif modülleriyle birlikte
Çalışma şekli	BLDC (fırçasız DC) fanlar, yazılım tabanlı yoğuşma önleme sağlamak için ortam hava sıcaklığına veya isteğe bağlı olarak diferansiyel basınca göre kontrol edilir.
Malzeme	Çelik sac Bakır Plastik
Yüzey	RAL 9005, ince mat dokulu RAL 9005, ince mat dokulu
Bilgi	Yazılım tabanlı yoğuşma önleme ve soğutma kapasitesi gösterimi için bir su modülü gereklidir.
Ölçüler	Genişlik: 372 mm Yükseklik: 2.066 mm Derinlik: 123 mm
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Özellikleri

Nominal güç	0,47 kW
Nominal akım (maks.)	4,8 A
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...50 °C
Ses gücü seviyesi	%50 hızda: 77 dB(A) %100 hızda: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m	%50 hızda: 71 dB(A) %100 hızda: 78 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	26 kg
Brüt ağırlık	27 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
Ürün açıklaması	2200 mm yükseklik için RAL 9005 ince dokulu mat, 16 BLDC fan ve I/O kartı içeren SK aktif modülü

Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini