

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.705 Keçe filtre matı

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.705 - Keçe filtre matı

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

Özellikleri

Model numarası	SK 3322.705
Dizayn	Fan-filtreler için
Ürün açıklaması	Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme	Kimyasal elyaf
Bilgi	EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Model no. için uygun	3238....
Ölçüler	Genişlik: 120 mm Yükseklik: 120 mm Derinlik: 12 mm
Filtre sınıfı	DIN EN 779 uyarınca: G2 DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %50 (Kaba toz filtre grubu)
Paketteki adet	50 adet
Net ağırlık	0,2 kg
Brüt ağırlık	0,253 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Filtre matı, SK 3322 için, 50'li pk

Onaylar

Onaylar

CSA

UR + C-UR (recognized)