

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.100

Duvara monte klimalar

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.100 - Duvara monte klimalar Basic kontrolör

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.

Özellikleri

Model numarası	SK 3329.100
Malzeme	Çelik sac
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2.500 W Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2.750 W Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1.600 W Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1.750 W
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 8,6 A 60 Hz'de: 10,6 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 21 A 60 Hz'de: 21 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 710 m ³ /h İç devre: 640 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 1.580 mm Derinlik: 295 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,95 kg

Özellikleri

Sıcaklık kontrolü	Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Ayar aralığı	30 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1.450 W Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1.675 W Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1.625 W Nominal güç L35 L50/60 Hz: 2.000 W
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	68,4 kg
Brüt ağırlık	72 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK