

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

Duvara monte klimalar

Durum: 19.07.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - Duvara monte klimalar Basic kontrolör

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.

Özellikleri

Model No.	SK 3329.104
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sabitlenme malzemesi
Dizayn	duvara monte
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0 kg
Sıcaklık kontrolü	Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Ayar aralığı	30 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	68.4
Brüt ağırlık	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Sertifikalar	EAC

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK