

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.140

Duvara monte klimalar

Durum: 22.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.140 - Duvara monte klimalar Basic kontrolör

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.

Özellikleri

Model numarası	SK 3329.140
Malzeme	Çelik sac
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sabitlenme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2.500 W Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2.700 W Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1.900 W Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1.950 W
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 3,7 A 60 Hz'de: 3,8 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 6,8 A 60 Hz'de: 7,6 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 710 m³/h İç devre: 640 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 1.580 mm Derinlik: 295 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,95 kg

Özellikleri

Sıcaklık kontrolü	Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Ayar aralığı	30 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1.425 W Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1.625 W Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1.675 W Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1.975 W
Yedek sigorta	Motor koruma şalteri: 6,3...10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	66.5
Brüt ağırlık	70
Gümrük tarifesi numarası	84158200
EAN	4028177323094
ECLASS 8.0	27180704

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Sertifikalar	EAC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK