

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.504

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X

Durum: 25.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.504 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

500 W ile 2.500 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.



Özellikleri

Model numarası	SK 3329.504
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Renk	RAL 7001
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı

Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2,6 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 7,9 A 60 Hz'de: 10,1 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 25 A 60 Hz'de: 22 A
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 1.230 m ³ /h İç devre: 1.230 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 405 mm Yükseklik: 1.650 mm Derinlik: 388 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 1,1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,69 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...50 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,8 kW

Özellikleri

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	75,4 kg
Brüt ağırlık	95 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Yan pnl-kapı monteli klima, 2500W, Nema 4X, paslanmaz

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	FCC Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK