


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3329.518**

**TopTherm, duvara monte soğutma  
cihazı Blue e, UL Type 3R/4**

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.518 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

500 W ila 2.500 W güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-Comfortcontroller kontrol cihazlı ve elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcılı (1000 W ve üzeri) enerji verimli Blue e duvara monte klimalar , koruma sınıfı UL Type 3R/4, 12.



## Özellikleri

|                  |  |
|------------------|--|
| Model numarası   | SK 3329.518  |
| Dizayn           | duvara monte   |
| Ürün açıklaması  | Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü UL Type 3R/4, 12.                |
| Fayda            | Dış alan kurulumu için uygundur<br>Blue e teknolojisi<br>E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir |
| Malzeme          | Çelik sac  |
| Renk             | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı | Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser<br>Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)<br>Delik şablonu<br>Sabitleme malzemesi<br>Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı        |

# Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2,55 kW<br>Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2,6 kW<br>Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,8 kW<br>Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,8 kW |
| Nominal çalışma gerilimi                         | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Anma akımı maks.                                 | 50 Hz'de: 17 A<br>60 Hz'de: 22 A  |
| Başlangıç akımı (maks.)                          | 50 Hz'de: 44 A<br>60 Hz'de: 42 A  |
| Hava debisi (serbest üfleli)                     | Dış devre: 710 m <sup>3</sup> /h<br>İç devre: 640 m <sup>3</sup> /h   |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35         | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11<br>Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7   |
| Dizayn   | duvara monte  |
| Ölçüler  | Genişlik: 405 mm<br>Yükseklik: 1.650 mm<br>Derinlik: 388 mm   |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP              | Dış devre IP 34<br>İç devre IP 56   |
| Protection category NEMA                         | UL Type 3R<br>UL Type 4<br>UL Type 12   |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı                     | Soğutucu gaz: R-513A<br>Miktar: 1,1 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,69 t  |
| Sıcaklık kontrolü                                | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)  |
| Çalışma sıcaklığı aralığı                        | -20 °C...50 °C  |
| İşletme sıcaklığı                                | +10 °C ortam sıcaklığından kompresör soğutma modu. -20 °C ile +10 °C arasındaki sıcaklık aralığında, yalnızca iç mekan fanı etkindir.                 |
| Depolama sıcaklığı aralığı                       | -40 °C...70 °C  |
| Ayar aralığı                                     | 20 °C...50 °C   |

## Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Nominal güç Pel                        | Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,21 kW<br>Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,53 kW<br>Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,41 kW<br>Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,8 kW |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 28 bar  |
| Yedek sigorta                          | Transformatör koruma şalteri: 18...25 A   |
| Paketteki adet                         | 1 adet  |
| Net ağırlık                            | 95 kg   |
| Brüt ağırlık                           | 108 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası               | 84158200  |
| ETIM 9                                 | EC000855  |
| ETIM 8                                 | EC000855  |
| ECLASS 8.0                             | 27180704  |
| Ürün açıklaması                        | SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4, 2.51 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, sheet steel, WxHxD: 405 x 1650 x 388 mm                           |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTFA  |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Uygunluk bildirimini UK |