

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.540

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e

Durum: 25.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.540 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde "enine" ve "yassı" olarak satışa sunulmaktadır.

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | SK 3329.540 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ürün açıklaması | Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren) |
| Fayda | E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir |
| Malzeme | Çelik sac |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı |
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,9 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 2 kW |
| Nominal çalışma gerilimi | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 3,3 A 60 Hz'de: 3,4 A |
| Başlangıç akımı (maks.) | 50 Hz'de: 6,8 A 60 Hz'de: 7,6 A |

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Hava debisi (serbest üfleme) | Dış devre: 1.200 m ³ /h İç devre: 1.200 m ³ /h |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ölçüler | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 1.580 mm Derinlik: 295 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | Dış devre IP 34 İç devre IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı | Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 1,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,73 t |
| Sıcaklık kontrolü | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 10 °C...55 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40 °C...70 °C |
| Ayar aralığı | 20 °C...55 °C |
| Nominal güç Pel | Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,19 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,46 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,45 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,75 kW |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 28 bar |
| Yedek sigorta | Motor koruma şalteri: 6,3...10 A |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 70,3 kg |
| Brüt ağırlık | 74 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |

Özellikleri

| | |
|-----------------|--|
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Ürün açıklaması | SK Yan pnl-kapı monteli klima, 2500W, 400V |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK |
