

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3332.540

# TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e

Durum: 07.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3332.540 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

## Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde "enine" ve "yassı" olarak satışa sunulmaktadır.

## Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Model numarası                                   | SK 3332.540   |
| Dizayn   | duvara monte  |
| Ürün açıklaması                                  | Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)   |
| Fayda  | E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir   |
| Ürün değişikliği                                 | Soğutucu, 31 Aralık 2026 tarihine kadar R134a soğutma sıvısıyla sunulur. 1 Ocak 2025 itibariyle cihaz ABD pazarı için artık GWP gereksinimlerini karşılamamaktadır. Alternatif olarak, bir Blue e+ soğutma cihazının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. |
| Malzeme  | Çelik sac   |
| Renk   | RAL 7035  |
| Teslimat kapsamı                                 | Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser<br>Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)<br>Delik şablonu<br>Sabitleme malzemesi<br>Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı   |
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 3,95 kW<br>Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 4,35 kW<br>Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 3,02 kW<br>Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 3,52 kW  |
| Nominal çalışma gerilimi                         | 400 V, 3~, 50 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz  |

# Özellikleri

|  |  |
|--|--|
| Anma akımı maks.                         | 50 Hz'de: 4,2 A<br>60 Hz'de: 4,2 A   |
| Başlangıç akımı (maks.)                  | 50 Hz'de: 9,2 A<br>60 Hz'de: 11 A  |
| Hava debisi (serbest üfleli)             | Dış devre: 2.000 m <sup>3</sup> /h<br>İç devre: 1.500 m <sup>3</sup> /h  |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47<br>Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18   |
| Dizayn                                   | duvara monte   |
| Ölçüler                                  | Genişlik: 500 mm<br>Yükseklik: 1.580 mm<br>Derinlik: 340 mm  |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP      | Dış devre IP 34<br>İç devre IP 54  |
| Protection category NEMA                 | UL Type 12   |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı             | Soğutucu gaz: R134a<br>Miktar: 2,995 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 1.430<br>CO2 eşdeğeri (CO2e): 4,28 t                                  |
| Sıcaklık kontrolü                        | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)   |
| Çalışma sıcaklığı aralığı                | 10 °C...55 °C  |
| Depolama sıcaklığı aralığı               | -40 °C...70 °C   |
| Ayar aralığı                             | 20 °C...55 °C  |
| Nominal güç Pel                          | Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,6 kW<br>Nominal güç L35 L35/60 Hz: 2 kW<br>Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,87 kW<br>Nominal güç L35 L50/60 Hz: 2,34 kW |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)   | 28 bar   |
| Yedek sigorta                            | Motor koruma şalteri: 6,3...10 A   |
| Ürün numarasına dair not                 | Tam montaj mümkün değildir   |
| Paketteki adet                           | 1 adet   |

## Özellikleri

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Net ağırlık              | 94,5 kg                                    |
| Brüt ağırlık             | 104 kg                                     |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158200                                   |
| ETIM 9                   | EC000855                                   |
| ETIM 8                   | EC000855                                   |
| ECLASS 8.0               | 27180704                                   |
| Ürün açıklaması          | SK Yan pnl-kapı monteli klima, 4000W, 400V |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized)   |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini<br>Uygunluk bildirimini<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Uygunluk bildirimini UK |