

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3332.640

# TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e

Durum: 16.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3332.640 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

## Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde "enine" ve "yassı" olarak satışa sunulmaktadır.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3332.640
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Ürün değişikliği	Soğutucu, 31 Aralık 2026 tarihine kadar R134a soğutma sıvısıyla sunulur. 1 Ocak 2025 itibariyle cihaz ABD pazarı için artık GWP gereksinimlerini karşılamamaktadır. Alternatif olarak, bir Blue e+ soğutma cihazının kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Renk	RAL 9007
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı

# Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 3,95 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 4,35 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 3,02 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 3,52 kW
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 4,2 A 60 Hz'de: 4,2 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 9,2 A 60 Hz'de: 11 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 2.000 m <sup>3</sup> /h İç devre: 1.500 m <sup>3</sup> /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 500 mm Yükseklik: 1.580 mm Derinlik: 340 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 2,995 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO <sub>2</sub> eşdeğeri (CO <sub>2</sub> e): 4,28 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 2 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,87 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 2,34 kW

## Özellikleri

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Motor koruma şalteri: 6,3...10 A
Ürün numarasına dair not	Talep üzerine teslimat süresi Tam montaj mümkün değildir
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	102,6 kg
Brüt ağırlık	108 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Yan pnl-kapı monteli klima, 4000W, 400V, paslanmaz

## Onaylar

Onaylar	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK