

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3336.450 Chiller Blue e

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3336.450 - Chiller Blue e 8 - 48 kW

Dikili tip panodaki Blue e Chiller, soğutma suyunun merkezi ve ekonomik bir şekilde soğutulmasını sağlar. Microchannel teknolojisi ile soğutucu maddenin azaltılması sağlanır. Dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım ile akıllı iletişim arayüzleri kullanım ve analizi konforlu hale getirir. Standarttaki entegre güvenlik fonksiyonları maksimum güvenlik sağlar. Ayrıca ön tanımlı opsiyon paketleri ile teslimat süresi kısaltılır.

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | SK 3336.450 |
| Dizayn | Sağlam endüstri standardı Toplu arıza bildirimini için kuru kontak çıkışı |
| Fayda | Microchannel teknolojisi sayesinde soğutucu madde oranının azaltılması Kolaylaştırılmış bir kullanım için dokunmatik ekran Ana cihaza önceden entegre edilen uzaktan kontrol (izleme) Entegre güvenlik fonksiyonları Hazır seçenekler |
| Renk | Pano: RAL 7035 Baza: RAL 7016 |
| Teslimat kapsamı | Çiller, bağlantı için hazır kablolu Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 44 (elektrik) |
| Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca | Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 24 kW Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 26 kW |
| Hava debisi (serbest üfleme) | 50 Hz'de: 12.000 m ³ /h 60 Hz'de: 14.500 m ³ /h |
| Nominal çalışma gerilimi | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Ölçüler | Genişlik: 760 mm Yükseklik: 1.265 mm Derinlik: 1.515 mm |
| Ses basıncı seviyesi | 76 dB(A) |

Özellikleri

| | |
|---|--|
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 10 °C...43 °C |
| Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı | 10 °C: 25 °C |
| Sıcaklık gecikmesi | ± 2 K |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı | Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 3,4 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 2,15 t |
| Pompa basıncı | 50 Hz'de: 2 bar 60 Hz'de: 3,6 bar |
| Hacimsel akış (soğutucu akışkan) | 50 Hz'de: 70 l/min 60 Hz'de: 75 l/min |
| Nominal güç Pel | 50 Hz'de: 11,48 kW 60 Hz'de: 14,43 kW |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 24,3 A 60 Hz'de: 24,5 A |
| Su bağlantıları | R 1¼" dahili dış |
| Soğutma devresi sayısı | 1 |
| Tank | Malzeme: Plastik PE Hacim: 78 l |
| İşletme ağırlığı | 414 kg |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 298 kg |
| Brüt ağırlık | 350 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84186900 |
| ETIM 9 | EC002516 |
| ETIM 8 | EC002516 |
| ECLASS 8.0 | 27180713 |
| Ürün açıklaması | SK Chiller Blue e 24,0/26,0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, GYD: 760 x 1265 x 1515 mm |

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Declaration of conformity - F-gas regulation