

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.115

Rack fanları/19" monteli (482,6mm)

Durum: 04.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.115 - Rack fanları/19" monteli (482,6mm) Hava debisi 320 - 480 m³/h

19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.

Özellikleri

Model numarası	SK 3342.115
Ürün açıklaması	19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu ünite Terminal bloğu ve sabitleme malzemeleri dahil
Hava debisi (serbest üfleme)	480 m ³ /h
Ürün numarasına dair not	Talep üzerine teslimat süresi
Nominal çalışma gerilimi	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,69 A 60 Hz'de: 0,69 A
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 44 mm Derinlik: 200 mm
Fanların aks mesafesi	105 mm
Fan sayısı	3
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 52 dB(A)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,6 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	2,78 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized) VDE
---------	-------------------------------