

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.230

## Rack fanları/19" monteli (482,6mm)

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.230 - Rack fanları/19" monteli (482,6mm) Hava debisi 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3342.230
Ürün açıklaması	19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu ünite Terminal bloğu ve sabitleme malzemeleri dahil
Hava debisi (serbest üfleli)	480 m <sup>3</sup> /h
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,36 A 60 Hz'de: 0,33 A
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 44 mm Derinlik: 200 mm
Fanların aks mesafesi	105 mm
Fan sayısı	3
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 51 dB(A)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,58 kg
Brüt ağırlık	2,743 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915

## Özellikleri

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK 19" monteli fan, 3'lü fan, 230V

## Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini