

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.500

Rack fanları/19" monteli (482,6mm)

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.500 - Rack fanları/19" monteli (482,6mm) Hava debisi 320 - 480 m³/h

19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.

Özellikleri

Model numarası	SK 3342.500
Ürün açıklaması	19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu ünite Terminal bloğu ve sabitleme malzemeleri dahil
Hava debisi (serbest üfleme)	480 m ³ /h
Ürün numarasına dair not	Talep üzerine metrik profil rayları için raf tipi fan. Denetimli model
Nominal çalışma gerilimi	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,85 A
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 44 mm Derinlik: 200 mm
Fanların aks mesafesi	105 mm
Fan sayısı	3
Ses basıncı seviyesi	DC'de: 51 dB(A)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,8 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	1,998 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK 19" monteli fan, 3'lü fan, 24V DC 115-230V AC

Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini