


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.500

19" (482,6 mm) monteli fanlar, Vario

Durum: 12.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3352.500 - 19" (482,6 mm) monteli fanlar, Vario Hava debisi 320 - 480 m³/h

19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler. Kılavuz çerçevesi sayesinde fana kolayca bakım yapılır.

Özellikleri

Model numarası	SK 3352.500
Ürün açıklaması	19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.
Fayda	Kılavuz çerçevesi sayesinde fanda kolayca bakım ve değiştirme yapılır
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu ünite Terminal bloğu ve sabitleme malzemeleri dahil
Hava debisi (serbest üflemler)	480 m ³ /h
Ürün numarasına dair not	Talep üzerine teslimat süresi
Nominal çalışma gerilimi	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,85 A 60 Hz'de: 0,85 A
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 44 mm Derinlik: 200 mm
Fanların aks mesafesi	105 mm
Fan sayısı	3
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 51 dB(A)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,8 kg
Brüt ağırlık	1,976 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK 19" monteli fan, 3'lü fan, 115V, aks:105mm

Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini