

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.610

**TopTherm, duvara monte soğutma
cihazı Blue e**

Durum: 08.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.610 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde "enine" ve "yassı" olarak satışa sunulmaktadır.



Özellikleri

Model numarası	SK 3361.610
Dizayn	duvara monte
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Renk	RAL 9007
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,87 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 60 Hz
Anma akımı maks.	60 Hz'de: 6,63 A
Başlangıç akımı (maks.)	60 Hz'de: 11,5 A

Özellikleri

Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 480 m ³ /h İç devre: 600 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 280 mm Yükseklik: 550 mm Derinlik: 280 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,26 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,16 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...52 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,55 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Ürün numarasına dair not	Güç koruma şalterleri
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	21,546 kg
Brüt ağırlık	22,68 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200

Özellikleri

ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Blue e klima, duvara monte, 0,75 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, paslanmaz çelik, GYD: 280 x 550 x 280 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK