

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3361.640

# TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e

Durum: 25.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3361.640 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

## Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde "enine" ve "yassı" olarak satışa sunulmaktadır.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3361.640
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Renk	RAL 9007
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi harici toroidal transformatör
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,6 kW

# Özellikleri

Nominal çalışma gerilimi	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Ürün numarasına dair not	Duvara monte klima 3361.x540 için teknik değerler, harici bir transformatörün bağlı olması durumunda geçerlidir
Ürün numarasına dair not	Talep üzerine teslimat süresi
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 1,2 A 60 Hz'de: 1,4 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 3,1 A 60 Hz'de: 3,3 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 480 m <sup>3</sup> /h İç devre: 600 m <sup>3</sup> /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 280 mm Yükseklik: 550 mm Derinlik: 280 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,28 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,18 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...52 °C

## Özellikleri

Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,46 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,48 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Transformatör koruma şalteri: 6,3...10 A
Depth transformer	65 mm
Diameter transformer	126 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	25,568 kg
Brüt ağırlık	26,675 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Blue e duvara monte klima, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, paslanmaz çelik, GYD: 280 x 550 x 280 mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK