

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3363.510

Hava-su ısı eşanjörü

Durum: 15.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3363.510 - Hava-su ısı eşanjörü duvara monte

Güç sınıfları 375 - 5.000 W. Zorlu koşullar altında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkanları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.

Özellikleri

Model numarası	SK 3363.510
Dizayn	duvara monte Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
Ürün açıklaması	Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkânları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Toplam soğutma gücü	400 l/h'de L 35 W 10: 0,5 kW
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,35 A 60 Hz'de: 0,4 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	1 - 10 bar
Açılma süresi	100 %
Soğutucu akışkan	Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı	1 °C...30 °C
Su bağlantıları	½" hortum kılıfı G ¾" harici dış
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	1 °C...70 °C
Bilgi	Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 280 mm Yükseklik: 550 mm Derinlik: 120 mm
Ürün numarasına dair not	Talep üzerine teslimat süresi
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Onaylar

Onaylar	CSA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi