

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3364.104

## Hava-su ısı eşanjörü

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3364.104 - Hava-su ısı eşanjörü duvara monte

Güç sınıfları 375 - 5.000 W. Zorlu koşullar altında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkanları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3364.104
Dizayn	duvara monte Paslanmaz çelikten su ileten parçalar (1.4571)
Ürün açıklaması	Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkânları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Toplam soğutma gücü	400 l/h'de L 35 W 10: 0,95 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 37 W 60 Hz'de: 38 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,2 A 60 Hz'de: 0,19 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	1: 10 bar
Açılma süresi	100 %
Soğutucu akışkan	Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı	1 °C...30 °C
Su bağlantıları	½" hortum kılıfı G ¾" harici dış
Sıcaklık kontrolü	Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	1 °C...70 °C

# Özellikleri

Bilgi	Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi
Ölçüler	Genişlik: 280 mm Yükseklik: 550 mm Derinlik: 120 mm
Ürün numarasına dair not	Talep üzerine teslimat süresi
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	9 kg
Brüt ağırlık	10 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	SK Hava/su ısı deęiřtirici, duvara monte, 0,95 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basic kontrolör, su tedarik bölümleri: V4A (paslanmaz çelik), GYD: 280 x 550 x 120 mm

# Onaylar

Onaylar	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini