

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3366.140

## Duvara monte klimalar

Durum: 03.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.140 - Duvara monte klimalar Basic kontrolör

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3366.140
Malzeme	Çelik sac
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1.500 W Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1.500 W Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 980 W Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 3 A 60 Hz'de: 3,1 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 8 A 60 Hz'de: 8,8 A
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 910 m <sup>3</sup> /h İç devre: 860 m <sup>3</sup> /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 435 mm Yükseklik: 1.590 mm Derinlik: 205 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,7 kg

## Özellikleri

Sıcaklık kontrolü	Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Ayar aralığı	30 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1.090 W Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1.240 W Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1.260 W Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Yedek sigorta	Motor koruma şalteri: 6,3...10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	61,75 kg
Brüt ağırlık	65 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ECLASS 8.0	27180704

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---