Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.505

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e

Durum: 30.10.2026 (Kaynak: www.rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3366.505 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde “enine” ve “yassı” olarak satışa sunulmaktadır.



Özellikleri

Model numarası	SK 3366.505
Dizayn	duvara monte Düz
Ürün açıklaması	Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı Dahili montaj için sabitleme malzemesi Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser

Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,25 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,85 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,92 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ürün numarasına dair not	Klimanın dış montajı için, montaj parçaları ile birlikte 3377.000 montaj çerçevesi takılabilir. Bu, klimaya kapalı bir ön görünüm verir.
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 6,5 A 60 Hz'de: 6,9 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 21 A 60 Hz'de: 23 A
Hava debisi (serbest üflemeli)	Dış devre: 910 m³/h İç devre: 860 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,69 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Dizayn	duvara monte
Özel yapı biçimi	Düz
Ölçüler	Genişlik: 435 mm Yükseklik: 1.590 mm Derinlik: 205 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,44 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...50 °C

Özellikleri

Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,74 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,8 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,8 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	50 kg
Brüt ağırlık	59 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Blue e duvara monte klima, yassı, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, çelik sac, GYD: 435 x 1590 x 204 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Declaration of conformity - F-gas regulation