

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.910

Hava-su ısı eřanjörü

Durum: 12.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.910 - Hava-su ısı eşanjörü Mercedes-Benz Powertrain Standardı

Tüm içinden su geçen parçalar 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Daimler AG'nin spesifikasyonlarına göre, manyetik valfsiz ve çek valfsiz. Comfort kontrolör aracılığı ile sıcaklık ayarı ve denetimi.

Özellikleri

Model numarası	SK 3373.910
Dizayn	Paslanmaz çelikten su ileten parçalar (1.4571)
Ürün açıklaması	Sabit çelik sac panolarda duvara ve çatıya monte edilebilen hava/su ısı değiştiricileri. Tüm içinden su geçen parçalar 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır. İki elektrik yüksüz, arıza bildirim çıkışlı ve kapı limit anahtarı bağlantılı Comfort kontrolör aracılığıyla sıcaklık ayarı ve denetimi, fabrika ayarı 35 °C. Geçmeli terminal bloğu ile bağlantıya hazır kablolu.
Teknik özellikler	1/2" hortum başlığı veya alternatif olarak G 3/8" rakor üzerinden su bağlantıları X2 ve X3 arayüzleri için kontaklar, seride olduğu gibi cihazın arkasına monte edilmiştir ve montaj yuvası aracılığıyla kontrol panosunun içinden erişilebilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Isı eşanjörü Delik şablonu Sızdırmazlık ve montaj malzemesi Solenoid valfsiz, bunun yerine ayar noktasına ulaşıldığında potansiyelsiz bir kontağı devreye sokan bir bağlantı rölesi kullanılır. Çek valfsiz 2. bir tip etiketi, cihazın içine açıkça görülebilir şekilde yapıştırılmıştır. Güç kaynağı ve kontrol hatları (arıza rölesi /kapı limit şalteri) iki metrik vidalı bağlantı (kablo uzunluğu 3 m) ile gövdenin altından (su bağlantılarının yanından) ayrı olarak yönlendirilir.

Özellikleri

Toplam soğutma gücü	400 l/saat L 40 W 10: 1.800 W 400 l/saat L 40 W 20: 1.200 W 400 l/saat L 40 W 30: 600 W 400 l/saat L 40 W 35: 300 W
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	1: 10 bar
Soğutucu akışkan	Su (özellikler için internete bakınız)
Sıcaklık kontrolü	Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	1 °C...70 °C
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 950 mm Derinlik: 145 mm
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	19,19 kg
Brüt ağırlık	20,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158300