

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.544

Hava-su ısı eşanjörü

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.544 - Hava-su ısı eşanjörü duvara monte

Güç sınıfları 375 - 5.000 W. Zorlu koşullar altında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkanları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | SK 3374.544 |
| Dizayn | duvara monte Paslanmaz çelikten su ileten parçalar (1.4571) |
| Ürün açıklaması | Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkânları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür. |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sızdırmazlık ve montaj malzemesi |
| Toplam soğutma gücü | 400 l/h'de L 35 W 10: 2,8 kW |
| Nominal çalışma gerilimi | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominal güç Pel | 50 Hz'de: 169 W 60 Hz'de: 232 W |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 0,35 A 60 Hz'de: 0,45 A |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 1: 10 bar |
| Açılma süresi | 100 % |
| Soğutucu akışkan | Su (özellikler için internete bakınız) |
| Su giriş sıcaklığı | 1 °C...30 °C |
| Su bağlantıları | ½" hortum kılıfı G ¾" harici dış |
| Sıcaklık kontrolü | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 1 °C...70 °C |

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Bilgi | Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi |
| Ölçüler | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 950 mm Derinlik: 145 mm |
| Ürün numarasına dair not | Talep üzerine teslimat süresi |
| Ayar aralığı | 20 °C...55 °C |
| Yedek sigorta | Transformatör koruma şalteri: 3,5...5 A |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 25 kg |
| Brüt ağırlık | 26,1 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Ürün açıklaması | SK Hava/su ısı deęiřtirici, duvara monte, 2,8 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, comfort kontrolörü, su tedarik bölümleri: V4A (paslanmaz çelik), GYD: 400 x 950 x 145 mm |

Onaylar

| | |
|---------|---|
| Onaylar | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|---------|---|