

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.910

## Hava-su ısı eřanjörü

Durum: 24.05.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.910 - Hava-su ısı eşanjörü Daimler Powertrain Standardı

Tüm içinden su geçen parçalar 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Daimler AG'nin spesifikasyonlarına göre, manyetik valfsiz ve çek valfsiz. Comfort kontrolör aracılığı ile sıcaklık ayarı ve denetimi.

## Özellikleri

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.         | SK 3374.910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dizayn            | Paslanmaz çelikten su ileten parçalar (1.4571)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ürün açıklaması   | Sabit çelik sac panolarda duvara ve çatıya monte edilebilen hava/su ısı değiştiricileri. Tüm içinden su geçen parçalar 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır. İki elektrik yüksüz, arıza bildirim çıkışlı ve kapı limit anahtarı bağlantılı Comfort kontrolör aracılığıyla sıcaklık ayarı ve denetimi, fabrika ayarı 35 °C. Geçmeli terminal bloğu ile bağlantıya hazır kablolu.                                                                                                                              |
| Teknik özellikler | 1/2" hortum başlığı veya alternatif olarak G 3/8" rakor üzerinden su bağlantıları<br>X2 ve X3 arayüzleri için kontaklar, seride olduğu gibi cihazın arkasına monte edilmiştir ve montaj yuvası aracılığıyla kontrol panosunun içinden erişilebilir                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Malzeme           | Çelik sac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Renk              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teslimat kapsamı  | Isı eşanjörü<br>Delik şablonu<br>Sızdırmazlık ve montaj malzemesi<br>Solenoid valfsiz, bunun yerine ayar noktasına ulaşıldığında potansiyelsiz bir kontağı devreye sokan bir bağlantı rölesi kullanılır.<br>Çek valfsiz<br>2. bir tip etiketi, cihazın içine açıkça görülebilir şekilde yapıştırılmıştır.<br>Güç kaynağı ve kontrol hatları (arıza rölesi /kapı limit şalteri) iki metrik vidalı bağlantı (kablo uzunluğu 3 m) ile gövdenin altından (su bağlantılarının yanından) ayrı olarak yönlendirilir. |

## Özellikleri

|                                        |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toplam soğutma gücü                    | 400 l/saat L 40 W 10: 3.360 W<br>400 l/saat L 40 W 20: 2.240 W<br>400 l/saat L 40 W 30: 1.120 W<br>400 l/saat L 40 W 35: 450 W |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 1 - 10 bar                                                                                                                     |
| Soğutucu akışkan                       | Su (özellikler için internete bakınız)                                                                                         |
| Sıcaklık kontrolü                      | Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)                                                                                       |
| Çalışma sıcaklığı aralığı              | 1 °C...70 °C                                                                                                                   |
| Ölçüler                                | Genişlik: 400 mm<br>Yükseklik: 950 mm<br>Derinlik: 145 mm                                                                      |
| Yedek sigorta                          | Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A                                                                                      |
| Ayar aralığı                           | 20 °C...55 °C                                                                                                                  |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP    | IP 55                                                                                                                          |
| Paketteki adet                         | 1 adet                                                                                                                         |
| Net ağırlık                            | 22.42                                                                                                                          |
| Brüt ağırlık                           | 24.2                                                                                                                           |
| Gümrük tarifesi numarası               | 84158300                                                                                                                       |
| EAN                                    | 4028177612051                                                                                                                  |