


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.200 Liquid Cooling Package

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.200 - Liquid Cooling Package LCP endüstri rackı

TS 8 modüler sisteminde hava/su eşanjörü, efektif soğutma kapasitesi 10 kW.

Özellikleri

Model numarası	SK 3378.200
Dizayn	Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
Ürün açıklaması	Sıralama sistemi TS 8'de hava/su ısı eşanjörü
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Terminal bloğu üzerinde kablolama Ön kapı
Toplam soğutma gücü	2000 l/h'de L 35 W 10: 9,5 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 350 W 60 Hz'de: 350 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,65 A 60 Hz'de: 2,62 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	1: 6 bar
Elektriksel bağlantı türü	Bağlantı terminali
Açılma süresi	100 %
Soğutucu akışkan	Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı	7 °C...30 °C
Su bağlantıları	G ¾" dahili dış
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...70 °C
Bilgi	Vida ile yandan birleştirme imkanı
Ölçüler	Genişlik: 300 mm Yükseklik: 2.000 mm Derinlik: 600 mm

Özellikleri

Ses basıncı seviyesi	60 dB(A)
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	118 kg
Brüt ağırlık	128 kg
Gümrük tarifesi numarası	84186900
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	SK LCP, GYD: 300x2000x600 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini