

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3382.500

TopTherm, tavan monteli klima Blue e

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3382.500 - TopTherm, tavan monteli klima Blue e

Toplam soğutma gücü 0,50 - 4,00 kW

500 W ile 4.000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.



Özellikleri

Model numarası	SK 3382.500
Dizayn	çatı üstü
Ürün açıklaması	Entegre e-Comfort kontrol ünitesi ve elektrikli kondensat buharlaştırma enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi

Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,6 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,62 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi	3273.500 tavan tipi soğutma cihazı düşük gürültü seviyesi nedeniyle ofis uygulamaları için de kullanılabilir.
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,3 A 60 Hz'de: 2,6 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 9,1 A 60 Hz'de: 8,8 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 800 m ³ /h İç devre: 170 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
Dizayn	çatı üstü
Ölçüler	Genişlik: 597 mm Yükseklik: 417 mm Derinlik: 380 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,3 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,19 t
Elektriksel bağlantı türü	Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Açılma süresi	100 %
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...55 °C

Özellikleri

Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,37 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,34 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,41 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
-----------------	--

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
--	--------

Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
---------------	--

Paketteki adet	1 adet
----------------	--------

Net ağırlık	36,1 kg
-------------	---------

Brüt ağırlık	38 kg
--------------	-------

Gümrük tarifesi numarası	84158200
--------------------------	----------

ETIM 9	EC000855
--------	----------

ETIM 8	EC000855
--------	----------

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Ürün açıklaması	SK Tavan monteli klima, 600W, 230V
-----------------	------------------------------------

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
---------	--

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK
-------------	---