


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3386.540

TopTherm, tavan monteli klima Blue e

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3386.540 - TopTherm, tavan monteli klima Blue e

Toplam soğutma gücü 0,50 - 4,00 kW

500 W ile 4.000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.



Özellikleri

Model numarası	SK 3386.540
Dizayn	çatı üstü
Ürün açıklaması	Entegre e-Comfort kontrol ünitesi ve elektrikli kondensat buharlaştırma enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi

Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 3 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 3,3 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 2,2 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 2,5 kW
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Bilgi	3273.500 tavan tipi soğutma cihazı düşük gürültü seviyesi nedeniyle ofis uygulamaları için de kullanılabilir.
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 3,4 A 60 Hz'de: 3,4 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 8 A 60 Hz'de: 9 A
Hava debisi (serbest üflemeli)	Dış devre: 3.450 m ³ /h İç devre: 1.280 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13
Dizayn	çatı üstü
Ölçüler	Genişlik: 796 mm Yükseklik: 470 mm Derinlik: 580 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 1,6 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ eşdeğeri (CO ₂ e): 1,01 t
Elektriksel bağlantı türü	Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Açılma süresi	100 %
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...55 °C

Özellikleri

Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,31 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,49 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Motor koruma şalteri: 6,3...10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	83,7 kg
Brüt ağırlık	84 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Tavan monteli klima, 3000W, 400V

Onaylar

Onaylar	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK