

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3418.010**

**Baraya monteli sigorta elemanları**

Durum: 16.10.2025 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3418.010 - Baraya monteli sigorta elemanları

3 pin'li, 60 mm'lik ray orta nokta mesafesi için.

## Özellikleri

Model No.	SV 3418.010
Malzeme	Bara montajlı sigorta altlıkları: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester (PBT) Temas koruması: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksek kullanılmalıdır
Bara merkez mesafesi	60 mm
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta girişleri	D 02-E 18 (manşonlu adaptör)
Rated insulation voltage	690 V
Anma akımı maks.	63 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~
Bilgi	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için
Ölçüler	Genişlik: 27 mm Yükseklik: 209 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma işletme gerilimi (L1 + L2)	400 V (DC)
Anma işletme gerilimi (L1 + L3)	400 V (DC)
Paketteki adet	10 adet

## Özellikleri

---

Net ağırlık	1.69
-------------	------

---

Brüt ağırlık	1.78
--------------	------

---

Bakır ağırlığı (kg / adet)	0.018
----------------------------	-------

---

Gümrük tarifesi numarası	85369095
--------------------------	----------

---

EAN	4028177674929
-----	---------------

---

ETIM 9	EC001644
--------	----------

---

ETIM 8	EC001644
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27142120
------------	----------

## Onaylar

---

Onaylar	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
---------	--

---

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------