


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.010

Baraya monteli sigorta elemanları

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3427.010 - Baraya monteli sigorta elemanları

3 pin'li, 60 mm'lik ray orta nokta mesafesi için.

Özellikleri

Model numarası	SV 3427.010
Malzeme	Bara montajlı sigorta altlıkları: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester (PBT) Temas koruması: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Bilgi	İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksek kullanılmalıdır
Bara merkez mesafesi	60 mm
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta girişleri	D II-E 27 (bağlantı vidası)
Anma izolasyon gerilimi U_i	690 V
Anma akımı maks.	25 A
Nominal çalışma gerilimi	500 V (DC) 500 V, 3~
Bilgi	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için
Ölçüler	Genişlik: 42 mm Yükseklik: 209 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 16 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma işletme gerilimi (L1 + L2)	500 V (DC)
Anma işletme gerilimi (L1 + L3)	500 V (DC)
Yuvarlak iletken kesiti	1,5 - 16 mm ²

Özellikleri

Paketteki adet	10 adet
Net ağırlık	2,37 kg
Brüt ağırlık	2,465 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,046
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Ürün açıklaması	SV Buşonlu sigorta atlığı, 25A, 10'lu pk

Onaylar

Onaylar	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini