

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000

Durum: 02.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000 Montaj plakası montajı için

Özellikleri

Model numarası	SV 3431.000
Dizayn	Montaj plakası montajı için
Malzeme	Cam elyaf takviyeli poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 9011 Kapak: RAL 7035
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölgesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 10 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	100 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 89 mm Yükseklik: 141,5 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 50 mm ²
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	1,5 - 50 mm ²
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,401 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,453 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,15
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 000, terminalli, 100A

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK