

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020

NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000



Özellikleri

Model numarası	SV 3431.020
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Malzeme	Cam elyaf takviyeli poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	üst
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	100 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 53 mm Yükseklik: 213 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 50 mm ²

Özellikleri

Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	2,5 - 50 mm ²
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,619 kg
Brüt ağırlık	0,64 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,15
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 000, terminalli, üst, 100A

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---