

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.030

## NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.030 - NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000



## Özellikleri

Model numarası	SV 3431.030
Dizayn	elektronik sigorta izleme ile 60 mm bara sistemleri için
Malzeme	Cam elyaf takviyeli poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	alt
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	100 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 53 mm Yükseklik: 213 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>

## Özellikleri

Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,599 kg
Brüt ağırlık	0,62 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,15
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 000, terminalli, alt, 100A

## Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK