

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3433.040

Baraya monteli sigorta elemanları

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3433.040 - Baraya monteli sigorta elemanları

3 pin'li, 60 mm'lik ray orta nokta mesafesi için.

Özellikleri

Model numarası	SV 3433.040
Dizayn	Easy Connect
Malzeme	Bara montajlı sigorta altlıkları: Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester (PBT) Temas koruması: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Temas koruması: Poliamid
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Temas korumalı kapak ve dışta bulunan bağlantı klempleri dahil olmak üzere, bağlantı için hazır olacak şekilde önceden monte edilmiş eleman
Bilgi	İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksek kullanılmalıdır
Bara merkez mesafesi	60 mm
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta girişleri	D III-E 33 (bağlantı vidası)
Anma izolasyon gerilimi U_i	690 V
Anma akımı maks.	63 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V (DC) 690 V, 3~
Bilgi	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için
Ölçüler	Genişlik: 71 mm Yükseklik: 251 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 16 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

Özellikleri

Kutup sayısı	3 kutuplu
Anma işletme gerilimi (L1 + L2)	690 V (DC)
Anma işletme gerilimi (L1 + L3)	690 V (DC)
Yuvarlak iletken kesiti	1,5 - 16 mm ²
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	2 kg
Brüt ağırlık	2,496 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,119
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Ürün açıklaması	SV Buşonlu sigorta atlığı, 63A, 60mm, 5'li pk

Onaylar

Onaylar	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini