

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3486.937

# Blue e+ Dynamic duvara monte soğutma ünitesi

Durum: 24.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3486.937 - Blue e+ Dynamic duvara monte soğutma ünitesi 1,0 kW – 2,6 kW

Blue e+ Dynamic soğutma serisi dinamik uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Cihazlar DNV-CG-0339'a göre test edilmiştir ve bu nedenle gemilerde (örneğin makine dairesindeki panolar) kullanıma özellikle uygundur. Özellikle sağlam mekanik yapıları sayesinde soğutma üniteleri, ünitenin yüksek titreşim yüklerine maruz kaldığı limanlar (vinçler), lojistik (depolama ve alma makineleri) veya havaalanları (bagaj taşıma sistemleri) gibi tüm uygulamalar için uygundur.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3486.937
Dizayn	duvara monte Dinamik
Fayda	Daha fazla verimlilik: Çok yüksek mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER) > 6,2 Daha fazla esneklik: Karmaşık altyapı ölümleri olmadan dinamik uygulamalarda çok yönlü kullanım – sonradan ekleme bile kolayca uygulanabilir Daha fazla güvenlik: maksimum güvenilirlik, bakım açısından daha az yoğun ve kullanım için hemen hazır Daha fazla sadelik: zahmetsiz planlama, işletme ve montaj
Uygulamalar	denizcilik uygulamaları ve dinamik uygulamalar için
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı Montaj malzemeleri dahil Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Opsiyonlar	Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlerinin uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.

# Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,29 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Nominal çalışma gerilimi	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi	DNV-CG-0339'a göre EMC gerekliliklerine uyum sağlamak için, soğutma cihazının şebeke besleme hattına her faz için bir adet ek bobin (SK 3124.010) monte edilmelidir. Bu bobin ile kullanım yalnızca 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60 Hz gerilimlerde mümkündür. SK 3187.937 cihazı yalnızca 3 fazlı çalışmada kullanılabilir. Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
Hint Construction	Kısmi kurulum desteklenmemektedir
Nominal güç	0,73 kW
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 1.250 m <sup>3</sup> /h İç devre: 1.250 m <sup>3</sup> /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz	7,6
Ölçüler	Genişlik: 450 mm Yükseklik: 1.600 mm Derinlik: 294 mm
Gerekli montaj yuvası	Yuva genişliği: 433 mm Delik yüksekliği: 1.579 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	İç devre IP 55

# Özellikleri

Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-1234yf Miktar: 1,1 kg Menge sıkıştırma sistemi: 0,65 kg Menge Heat Pipe-System: 0,45 kg Global Warming Potential (GWP): 0,5 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0 t
Sıcaklık kontrolü	e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)	3 °C...60 °C
Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...45 °C
Ayar aralığı	20 °C...50 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,62 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,62 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,6 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	24 bar
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	70 kg
Brüt ağırlık	72,5 kg
PCF/VE (beşikten kapiya)	273,35 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapiya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84158200
Ürün açıklaması	SK Blue e+ duvara monte soğutma ünitesi, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 450 x 1600 x 294 mm

# Onaylar

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Declaration of conformity - F-gas regulation

PCF-declaration