


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.020 CUPONAL baralar

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3584.020 - CUPONAL baralar

Bakır kaplamalı alüminyum baralar.



Özellikleri

| | |
|----------------------------|--|
| Model numarası | SV 3584.020 |
| Ürün açıklaması | Bara sistemlerini bara askıları 9340.000/9340.050 ile monte etmek için uygun olan bakır kaplamalı alüminyum baralar. |
| Malzeme | Alüminyum Bakır |
| Anma akımı maks. | 328 A |
| Bilgi | Nominal akım, 65 °C bara sıcaklığı ve 35 °C ortam sıcaklığında elde edilir DIN EN 43 671 uyarınca düzeltme faktörü şeması İsteğe göre kısaltılabilir |
| Normlar | DIN EN 13 601 |
| Enine kesit | 30 mm x 5 mm |
| Ölçüler | Uzunluk: 2.400 mm |
| Paketteki adet | 6 adet |
| Net ağırlık | 8,52 kg |
| Brüt ağırlık | 9,02 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,52 |
| Gümrük tarifesi numarası | 76042990 |

Özellikleri

| | |
|-----------------|--|
| ETIM 9 | EC001522 |
| ETIM 8 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |
| Ürün açıklaması | SV Bakır-alüminyum bara, 30x5mm, L:2400mm, 6'lı pk |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |
|-------------|---|