


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3585.020 CUPONAL baralar

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3585.020 - CUPONAL baralar

Bakır kaplamalı alüminyum baralar.



## Özellikleri

Model numarası	SV 3585.020
Ürün açıklaması	Bara sistemlerini bara askıları 9340.000/9340.050 ile monte etmek için uygun olan bakır kaplamalı alüminyum baralar.
Malzeme	Alüminyum Bakır
Anma akımı maks.	363 A
Bilgi	Nominal akım, 65 °C bara sıcaklığı ve 35 °C ortam sıcaklığında elde edilir DIN EN 43 671 uyarınca düzeltme faktörü şeması İsteğe göre kısaltılabilir
Normlar	DIN EN 13 601
Enine kesit	20 mm x 10 mm
Ölçüler	Uzunluk: 2.400 mm
Paketteki adet	3 adet
Net ağırlık	6,3 kg
Brüt ağırlık	6,5 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,7
Gümrük tarifesi numarası	74071000

## Özellikleri

---

ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Ürün açıklaması	SV Bakır-alüminyum bara, 20x10mm, L:2400mm,3'lü pk

---

## Onaylar

---

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---