

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.020 CUPONAL baralar

Durum: 21.06.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3585.020 - CUPONAL baralar

Bakır kaplamalı alüminyum baralar.

Özellikleri

Model No.	SV 3585.020
Ürün açıklaması	Bara sistemlerini bara askıları 9340.000/9340.050 ile monte etmek için uygun olan bakır kaplamalı alüminyum baralar.
Malzeme	Alüminyum Bakır
Uzunluk	2.400 mm
Anma akımı maks.	363 A
Bilgi	Nominal akım, 65 °C bara sıcaklığı ve 35 °C ortam sıcaklığında elde edilir DIN EN 43 671 uyarınca düzeltme faktörü şeması İsteğe göre kısaltılabilir
Normlar	DIN EN 13 601
Enine kesit	Yassı bakır bara genişliği: 20 mm Yassı bakır bara kalınlığı: 10 mm
Paketteki adet	3 adet
Ağırlık/ambalaj	19,5 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0.7
Gümrük tarifesi numarası	74071000
EAN	4028177686564
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Onaylar

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi

Uygunluk bildirimi UK