

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

Sunucu teleskopik rayları

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.191 - Sunucu teleskopik rayları IT pano sistemleri ve IT panoları için

Montajlı halde de sunucuya optimum erişimi sağlar. Maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için.



Özellikleri

Model numarası	IT 3659.191
Dizayn	573,65 - 701,65 mm düzlem mesafeleri için
Ürün açıklaması	Montajlı halde de sunucuya optimum erişimi sağlar. Maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için.
Malzeme	Çelik sac
Taşıma kapasitesi	30 kg
Bilgi	Sadece L biçimli profil raylarla birlikte
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS TS IT VX VX IT Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	2,82 kg
Brüt ağırlık	3,08 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Ürün açıklaması	TS, TS IT, VX, VX IT için sunucu teleskopik raylar, 800 mm derinlik için, çekmece: 573 mm, maksimum 430 mm genişliğe sahip sunucular için