


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4000.038

## Eđimli uę

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4000.038 - Eğimli uç VX için

Çelik sacdan paslanmaz çelikten yapılmış tek veya modüler VX25 panolarının, sıralama noktasında bitişik tavana mümkün olan en büyük açıklıkla genişletilmesi için.



## Özellikleri

Model numarası	SZ 4000.038
Teknik özellikler	Tavan çıkıntısı ön: 8 mm
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Kumlanmış, kum kalınlığı 400
Teslimat kapsamı	Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
Ölçüler	Yükseklik, ön: 35 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Ürün numarasına dair not	Talep veya sipariş durumunda lütfen tam uygulama kodunu belirtin. Talep üzerine teslimat süresi

# Özellikleri

Model kodu	Tavan eğimi: 1 = 30° (EHEDG Standardı) veya 2 = 45° Pano genişliği: ... mm (maks. 1200 mm) Pano derinliği: ... mm 1 = VX tekli pano için 2 = modüler VX sol son pano (her biri bir T-profilli contası ve bağlantı aksesuarı ile) 3 = modüler VX sağ son pano (her biri bir T-profilli contası ve bağlantı aksesuarı ile) 4 = modüler VX pano ortası için (her biri bir T-profilli contası ve bağlantı aksesuarı ile) Örnek: 1 - 800 - 600 - 1 (30° eğimli tavan olarak eğimli sac - genişlik 800 mm - derinlik 600 mm - VX tekli pano için)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2 kg
Brüt ağırlık	2,1 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910