

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

Kumanda paneli HD

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Kumanda paneli HD

Ekranlar, bilgisayarlar ve ekranlı başka bileşenler kumanda panosunda hijyene uygun ve güvenle korunur. 30°'lik tavan eğimi üzerine eşya konulmasını engeller ve sıvıların hızla akıp gitmesini sağlar.

Özellikleri

Model numarası	HD 4000.062
Fayda	Çatı eğimi 30° öne doğru 24" ekrana kadar yüksekliği ayarlanabilir montaj platini Masa üstü TFT ekran için tutucu, 24" ekrana kadar yükseklik ayarlı
Malzeme	Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) Gözetleme penceresi: Polikarbonat Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu Gözetleme camı: Polikarbonat
Yüzey	Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı	Her yandan kapalı pano Gözetleme pencereli ve geçme contalı kapı Kapı menteşesi sağ VESA 75/100 yuvalı TFT masası için konsol
Opsiyonlar	gözetleme camsız Monta platini yerine montaj plakası Gözetleme camı yerine dokunmatik panel çıkıntısı Klavye desteği HD
Ölçüler	Genişlik: 810 mm Yükseklik, ön: 692 mm Yükseklik arka: 848 mm Derinlik: 266 mm
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliği: 535 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 325 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,5 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	2 mm

Özellikleri

Protection category NEMA	NEMA 4X
IK kodu	IK08
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	33,2 kg
Brüt ağırlık	33,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Onaylar

Açıklamalar	PCF-declaration
-------------	-----------------