

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240

Yükseklik ayar ayakları HD

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Yükseklik ayar ayakları HD

Üzeri kapalı ve kalıcı olarak sızdırmaz hale getirilmiş vida dişi sayesinde temizlik sürelerini asgari seviyeye düşürmek ve zemindeki yükseklik farklarını esnek ayak plakaları sayesinde 10°'lik bir açığa kadar dengeleyebilmek için yükseklik ayar ayakları HD.

Özellikleri

Model numarası	HD 4000.240
Dizayn	taban sabitlemesi yok
Fayda	Tamamen kapalı ve sürekli izolasyonlu dişler sayesinde temizleme sürelerinin en aza indirilmesi Esnek ayak plakası ile 10°'lik bir açığa kadar taban eğimleri eşitlemesi Geniş dengeleme alanı sayesinde taban eğimli olduğunda da sıralamalar mümkündür 3-A Sıhhi Standartlarına göre sertifikalandırma
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı	Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
Taşıma kapasitesi	Tesviye ayağı başına maks. 7000 N statik
Ölçüler	Dişler: M12
Şunlar için uygun	Pano tipi: Kompakt panolar HD VX VX SE TS
Tesviye aralığı	122 - 175 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	2 kg
Brüt ağırlık	2,342 kg
Gümrük tarifesi numarası	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

Özellikleri

ECLASS 8.0

27189263

Ürün açıklaması

HD Yükseltme ayakları, 122-175 mm, 1.4301, 4'lü pk