

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 4000.240**

**Yükseklik ayar ayakları HD**

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.240 - Yükseklik ayar ayakları HD

Üzeri kapalı ve kalıcı olarak sızdırmaz hale getirilmiş vida dişi sayesinde temizlik sürelerini asgari seviyeye düşürmek ve zemindeki yükseklik farklarını esnek ayak plakaları sayesinde 10°'lik bir açığa kadar dengeleyebilmek için yükseklik ayar ayakları HD.

## Özellikleri

Model numarası	HD 4000.240
Dizayn	taban sabitlemesi yok
Fayda	Tamamen kapalı ve sürekli izolasyonlu dişler sayesinde temizleme sürelerinin en aza indirilmesi Esnek ayak plakası ile 10°'lik bir açığa kadar taban eğimleri eşitlemesi Geniş dengeleme alanı sayesinde taban eğimli olduğunda da sıralamalar mümkündür 3-A Sıhhi Standartlarına göre sertifikalandırma
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı	Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
Taşıma kapasitesi	Tesviye ayağı başına maks. 7000 N statik
Ölçüler	Dişler: M12
Şunlar için uygun	Pano tipi: Kompakt panolar HD VX VX SE TS
Tesviye aralığı	122 - 175 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	2 kg
Brüt ağırlık	2,342 kg
Gümrük tarifesi numarası	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

# Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27189263

---

Ürün açıklaması

HD Yükseltme ayakları, 122-175 mm, 1.4301, 4'lü pk