


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.050

Sirküler vida dişli freze takımı

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.050 - Sirküler vida dişli freze takımı

Her boyuttaki metrik dişleri frezelemek için. Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için ek takımlar

Özellikleri

Model numarası	AS 4050.050
Ürün açıklaması	Her boyuttaki metrik dişleri frezelemek için. Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için ek takımlar
Teknik özellikler	Mil çapı 12 mm Kesme çapı 10 mm Eğim 1,5 mm Kanat açısı 60° Kesme uzunluğu 20 mm Toplam uzunluk 85 mm
Teslimat kapsamı	Sirküler dişli freze Sıkma yüzüğü Takım tutucu
Dişler için	M12 - M64
İşlenebilir malzeme	Çelik Paslanmaz çelik Alüminyum döküm Plastik Bakır
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,09 kg
Brüt ağırlık	0,102 kg
Gümrük tarifesi numarası	82077037
ETIM 9	EC000162
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Ürün açıklaması	Circular screw cutting tool