

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455

Boy kesme makinesi C8+

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.455 - Boy kesme makinesi C8+

Telleri tek tek ayarlanabilir uzunlukta kesmek için yarı otomatik makine.



Özellikleri

Model numarası	AS 4050.455
Dizayn	Kumanda panelli Stop & Go fonksiyonu
Ürün açıklaması	Telleri tek tek ayarlanabilir uzunlukta kesmek için yarı otomatik makine.
Fayda	Kullanıcı dostu kullanım Kolay yerleştirilebilen teller İlerleme ruloları kolay açılır PC uyumlu CAE verilerine arayüz ile boy kesme mümkün Bağlantı yerini ekranda göstererek kabloların etiketleme sürecini destekler Projeler ve siparişler C8+ boy kesme makinesine kolayca aktarılabilir
Teknik özellikler	İnce telli tekli iletken 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Tek telli tekli iletken 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) 1 - 99999 mm tel uzunlukları için Besleme hızı 0 - 1,5 m/s Besleme rulolarının ayarlanabilir baskı kuvveti Servo doğru akım tahriki Giriş boyu 27 mm (1.06 in.)
Teslimat kapsamı	Boy kesme makinesi C8+ Konektörlü bağlantı kablosu CAE verilerinin yazılım bağlantısı Kurulum CD'si

Özellikleri

Arayüzler	Eplan Pro Panel CAE verileri
Ölçüler	Genişlik: 380 mm Yükseklik: 470 mm Derinlik: 360 mm
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Görünür güç	240 VA
Çevrim süresi	2 s
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	19,74 kg
Brüt ağırlık	20,74 kg
Gümrük tarifesi numarası	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Ürün açıklaması	C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,