


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.730

Damar ucu yüksükleri

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.730 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Model numarası | AS 4050.730 |
| Ürün açıklaması | Plastik yakalı. |
| Teknik özellikler | 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı |
| Malzeme | E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen |
| Renk | beyaz |
| Uzunluk | 8 mm |
| AWG | 20 |
| İç çap | 2,6 mm |
| Kesit için | 0,5 mm ² |
| DIN renk kodu | Evet |
| Bilgi | Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin. |
| Normlar | AEH DIN 46228 |
| Model no. için uygun | 4051.205 4051.210 4050.452 |
| Teslimat şekli | paket |
| Paketteki adet | 500 adet |
| Net ağırlık | 0,5 kg |
| Brüt ağırlık | 0,5 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

Özellikleri

ECLASS 8.0

36659290

Ürün açıklaması

Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0,5 mm², beyaz, dökme, 8 mm

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)
UR