


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.736

## Damar ucu yüksükleri

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

## Özellikleri

Model numarası	AS 4050.736
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	sarı
Uzunluk	12 mm
AWG	10
İç çap	6,3 mm
Kesit için	6 mm <sup>2</sup>
DIN renk kodu	Evet
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar	AEH DIN 46228
Model no. için uygun	4051.210
Teslimat şekli	paket
Paketteki adet	100 adet
Net ağırlık	0,1 kg
Brüt ağırlık	0,1 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Özellikleri

---

Ürün açıklaması

Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 6 mm<sup>2</sup>, sarı, dökme, 12 mm

## Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)

UR