

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.745

Damar ucu yüksükleri

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.745 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Model numarası | AS 4050.745 |
| Ürün açıklaması | Plastik yakalı. |
| Teknik özellikler | 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı |
| Malzeme | E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen |
| Renk | siyah |
| Uzunluk | 8 mm |
| AWG | 16 |
| İç çap | 4 mm |
| Kesit için | 1,5 mm ² |
| DIN renk kodu | Evet |
| Multinorm | Evet |
| Bilgi | Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin. |
| Teslimat şekli | paket |
| Paketteki adet | 500 adet |
| Net ağırlık | 0,5 kg |
| Brüt ağırlık | 0,5 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Özellikleri

Ürün açıklaması

Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 1,5 mm², AWG 16, siyah, dökme, 8mm (geniş şaft)

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)
UR