


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.750**

**Damar ucu yüksükleri**

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.750 - Damar ucu yüksükleri rulo

Plastik yakalı.

## Özellikleri

Model numarası	AS 4050.750
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	mavi
Uzunluk	8 mm
AWG	14
İç çap	4,2 mm
Kesit için	2,5 mm <sup>2</sup>
DIN renk kodu	Evet
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
Normlar	AEH DIN 46228
Teslimat şekli	rulo
Paketteki adet	3.000 adet
Net ağırlık	3 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Ürün açıklaması	Wire end ferrules According to DIN colour code

# Onaylar

---

Onaylar

UL + C-UL (listed)

UR