


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.757

Damar ucu yüksükleri

Durum: 27.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.757 - Damar ucu yüksükleri paket

Plastik yakalı.

Özellikleri

Model numarası	AS 4050.757
Ürün açıklaması	Plastik yakalı.
Teknik özellikler	105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Malzeme	E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı Plastik yaka: Polipropilen
Renk	turkuaz
Uzunluk	8 mm
AWG	22
İç çap	2 mm
Rittal renk kodu	Evet
Kesit için	0,34 mm ²
Bilgi	Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı. Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
Normlar	AEH DIN 46228
Teslimat şekli	paket
Paketteki adet	500 adet
Net ağırlık	0,5 kg
Brüt ağırlık	0,026 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Özellikleri

Ürün açıklaması

Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0.34 mm², AWG 22, 8 mm, türkuaz, dökme, 500 adet

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)
UR